

ミスミ

ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ



自由長



結線・緑色ページ 1091

部材ページ 898

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

**機器から機器の接続に大変便利!**

- 機器間接続用として幅広く利用されている PRC05コネクタを取付けたケーブルです。
- 追加加工・カスタムサービスをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字・シース剥き長さの指定が可能になります。▶958ページ
- PRCコネクタと他のコネクタの組合せは「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは▶937ページ



ご注意

- ・ストレートプラグ同士の助合はできません。中継する場合は、中継用、もしくはパネル取付セプタクルをご利用下さい。
- ・シールドはコネクタ根元で切り落とし(未接続)となります。
- ・コネクタが未対応の為、特注での接続も出来ません。標準品でもアース線取り付けの追加加工サービスは行っておりません。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



Order注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
PRC05P	PT	A	2	0.2

無料追加加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
							Aケーブル	Dケーブル	Eケーブル	Fケーブル
PRC05P	P (オスプラグ)		A SCIC 0.18mm <sup>2</sup> , 100V未満, 1重シールド 灰色	2	0.2 50 0.1m毎に 指定可	1,230	134	143	268	375
				3		1,340	165	277	496	641
				5		1,440	253	291	535	643
				6		1,680	284	291	535	643
				8		1,730	341	381	1,211	1,421
				12		2,330	505	547	895	1,519
	S (メスプラグ)		D NAVCSB (信号向き) 0.2mm <sup>2</sup> 150V UL・耐油・ 柔軟 シールド付 紺色	2		1,250	134	143	268	375
				3		1,370	165	277	496	641
				5		1,520	253	291	535	643
				6		1,760	284	291	535	643
				8		1,840	341	381	1,211	1,421
				12		2,340	505	547	895	1,519
	PP (オスプラグ・ オスプラグ)		E NA3FVR (信号向き) 0.2mm <sup>2</sup> 300V UL・耐屈曲・ 耐油・柔軟 シールドなし 黒色	2		2,110	134	143	268	375
				3		2,370	165	277	496	641
				5		2,560	253	291	535	643
				6		3,040	284	291	535	643
				8		3,130	341	381	1,211	1,421
				12		4,540	505	547	895	1,519
SS (メスプラグ・ メスプラグ)		F NA3FVRSB (信号向き) 0.2mm <sup>2</sup> 300V UL・耐屈曲・ 耐油・柔軟 シールド付 紺色	2	2,200	134	143	268	375		
			3	2,430	165	277	496	641		
			5	2,720	253	291	535	643		
			6	3,200	284	291	535	643		
			8	3,340	341	381	1,211	1,421		
			12	4,340	505	547	895	1,519		
PS (オスプラグ・ メスプラグ)			2	2,170	134	143	268	375		
			3	2,400	165	277	496	641		
			5	2,640	253	291	535	643		
			6	3,110	284	291	535	643		
			8	3,240	341	381	1,211	1,421		
			12	4,140	505	547	895	1,519		
PT (オスプラグ・パ ラ線) ピン番入りマーク チューブ付			2	1,280	134	143	268	375		
			3	1,400	165	277	496	641		
			5	1,520	253	291	535	643		
			6	1,770	284	291	535	643		
			8	1,820	341	381	1,211	1,421		
			12	2,570	505	547	895	1,519		
コネクタ ▶894ページ	ST (メスプラグ・パ ラ線) ピン番入りマーク チューブ付		2	1,300	134	143	268	375		
			3	1,430	165	277	496	641		
			5	1,600	253	291	535	643		
			6	1,850	284	291	535	643		
			8	1,930	341	381	1,211	1,421		
			12	2,650	505	547	895	1,519		

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル選定方法  
角型コネクタ付ケーブル  
同軸コネクタ付ケーブル  
丸型コネクタ付ケーブル  
ナイロンコネクタ付ケーブル  
カスタムサービス

コネクタ付ケーブル資料