

ミスミ

LZ31シリーズ 角度調整・可動アーム



白色 LED IP64f

在庫品

RoHS

組立工程をサポートするフレキシブル機構


- 作業中、自由に調整できる首振り機構
- 可動範囲は50°で現場での作業効率アップ
- 防水・耐油構造IP64f対応(スイッチ部を除く)
- 手元のスイッチでON/OFF可能
- 日亜化学工業(株)製LEDを採用。国内製



ご注意

- ・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

照度比較 (取付高さ: 0.5m)



Order 注文文例

型番	長さ	LED色
LZ31	120	W

1台単位



型番	長さ	LED色	¥通常単価	¥スライド単価
LZ31	120	W(白)	1~2台 15,500	3~8台 14,700
				9台~ 13,600



Example 使用方法

点灯イメージ



角度調整機能



外観

本体裏のスイッチで点灯/消灯が可能



仕様

型番	LZ31-120-W	
照度 (ルクス)	0.5m	2900lx
	1.0m	740lx
全光束 (ルーメン)		280lm
LED色		白色 (6400K)
入力電圧		DC24V ± 5%
入力電流		145mA
消費電力		3.5W
動作環境	温度: -20~+60℃, 湿度: 40~90%RH (結露なきこと)	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガーにて): 充電部-非充電部間	
耐電圧	AC1000V (1分間): 充電部-非充電部間	
配光角度		約20°
LED寿命		40,000時間 (光束70%以下)
保護等級	IP64f(本体部) / IP64(スイッチ部)	
材質	本体	アルミ 黒塗装
	前面カバー	強化ガラス
	ケーブル	ミスミ NA2517T-22-2(0.3mm ² ×2C)
ケーブルの曲げ半径		36mm以上
質量 (ケーブル含む)		500g

外形図

(単位: mm)

