

手動工具

CRIMPFOX6



ココが特長

専用棒端子用の手動圧着工具

- 圧着工具CRIMPFOX6は、断面積0.25mm²から6mm²までの棒端子(○3715ページ)を圧着します。
- CRIMPFOX6による完璧な圧着接続はDIN46 228の規格に準拠し、その圧着力はIEC 685-1/DIN VDE0609第1項の定める値をはるかに超えています。

仕様

適用範囲	0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6mm ²
長さ	195mm
重さ	370g

¥

型式	基準単価	スライド単価
CRIMPFOX6	1~3T ¥38,000	4~10T ¥36,900

Order 注文例

型式	
CRIMPFOX6	

Delivery 納期

出荷日

1~3T	翌日(当日)
4T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

3GOU-D

圧着 ススメッキ CSA UL



ココが特長

絶縁付圧着端子の電線サイズ1.25mm²用工具

- 電線サイズ1.25mm²の絶縁付圧着端子に使用することができます。また、価格対応品差込型端子(○3722ページ)にも使用できます。

仕様

サイズ(全長)	265mm
重さ	455g

¥

型式	基準単価
3GOU-D	¥12,200

Order 注文例

型式	
3GOU-D	

Delivery 納期

出荷日

1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

4GOU-D

圧着 ススメッキ CSA UL



ココが特長

絶縁付圧着端子の電線サイズ2mm²用工具

- 電線サイズ2mm²の絶縁付圧着端子に使用することができます。また、価格対応品差込型端子(○3724ページ)にも使用できます。

仕様

サイズ(全長)	265mm
重さ	455g

¥

型式	基準単価
4GOU-D	¥12,200

Order 注文例

型式	
4GOU-D	

Delivery 納期

出荷日

1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

NH-64



ココが特長

防水差込型ピン端子専用の手動圧着工具

- 防水差込型ピン端子(○3729ページ)専用の圧着工具です。

仕様

サイズ(全長)	200mm
重さ	250g

¥

型式	基準単価
NH-64	¥7,540

Order 注文例

型式	
NH-64	

Delivery 納期

出荷日

1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

EP150A

UL JIS



ココが特長

裸圧着端子の電線サイズ150mm²まで圧着可能

- 電線サイズ14~150mm²までの裸圧着端子を圧着することのできる油圧式の手動圧着工具です。

仕様

サイズ	508mm
重さ	4.2kg
出力	118kN(12tf)
付属ケース	プラスチックケース付
付属タイス	オス:14,22,38~70,80~150mm ² 用、メス:回転式

¥

型式	基準単価
EP-150A	¥82,000

Order 注文例

型式	
EP-150A	

Delivery 納期

出荷日

1~5T	5日目
6T~	都度見積

非在庫品