

300V Type Flexible Power Cables 300Vタイプ 可動電源用ケーブル

MRC3SB UL規格 シールド付

RoHS

UL AWM VW-1 CSA 300V より線 1重 シールド 細線化 導体 耐油



ココが特長 300V UL規格シールド付可動電源ケーブル



・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

電気用品安全法を取得しておりません。

- このページの製品のCE対応タイプをお探しなら **▶4445ページ**
- このページの製品のCCC/UL/CE/PSEグローバル規格タイプをお探しなら **▶4449ページ**

1本から注文OK!

販売単位

下記参照

出荷日

1~99m 下記参照 (5本まで)
100m以上 下記参照

☑ ストックA 翌日出荷 ¥500/本

※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

在庫品



型式	AWG サイズ	芯数 ^{※4}	販売単位 全長 もしくは 指定長	基準単価		指定長単価					通常出荷日					
				100m(巻) ×3本~ ストーク ^{※1}	通常出荷日	100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m		9~1m		
						メートル 単価 ^{※2}	通常出荷日	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}
MRC3SB	20	2	1 5 100 (指定1m 単位)	¥334	都度見積	¥334	A	¥410	A	¥621	A	¥621	A	¥621	A	3日目
		3		¥501		A	¥604	A	¥777	A	¥777	A	¥777	A	3日目	
		4		¥552		A	¥678	A	¥1,025	A	¥1,025	A	¥1,025	A	在庫品	
		6		¥871		A	¥1,068	A	¥1,615	A	¥1,615	A	¥1,615	A	3日目	
		8		¥1,164		A	¥1,426	A	¥2,155	A	¥2,155	A	¥2,155	A	3日目	
		10		¥1,456		A	¥1,783	A	¥2,695	A	¥2,695	A	¥2,695	A	3日目	
	18	12		¥1,705		A	¥2,091	A	¥3,158	A	¥3,158	A	¥3,158	A	3日目	
		16		¥2,757		A	¥3,381	A	¥5,108	A	¥5,108	A	¥5,364	A	3日目	
		2		¥430		A	¥527	A	¥799	A	¥799	A	¥799	A	3日目	
		3		¥603		A	¥784	A	¥979	A	¥979	A	¥979	A	3日目	
		4		¥719		A	¥880	A	¥1,331	A	¥1,331	A	¥1,331	A	在庫品	
		6		¥1,200		A	¥1,230	A	¥1,858	A	¥1,858	A	¥1,858	A	在庫品	
	16	8		¥1,316		A	¥1,614	A	¥2,440	A	¥2,440	A	¥2,440	A	3日目	
		10		¥1,648		A	¥2,019	A	¥3,052	A	¥3,052	A	¥3,052	A	3日目	
		12		¥1,842		A	¥2,260	A	¥3,414	A	¥3,414	A	¥3,585	A	3日目	
		16		¥2,527		A	¥3,112	A	¥4,149	A	¥4,149	A	¥4,356	A	3日目	
		20		¥2,943		A	¥3,611	A	¥5,458	A	¥5,458	A	¥5,458	A	3日目	
		30		¥4,650		A	¥5,754	A	¥7,796	A	¥7,796	A	¥7,796	A	3日目	
	14	40		¥5,935		A	¥7,351	A	¥9,958	A	¥9,958	A	¥9,958	A	3日目	
		2		¥813		A	¥1,050	A	¥1,294	A	¥1,294	A	¥1,294	A	3日目	
		3		¥1,073		A	¥1,383	A	¥1,706	A	¥1,706	A	¥1,706	A	3日目	
		4		¥1,331		A	¥1,716	A	¥2,118	A	¥2,118	A	¥2,118	A	在庫品	
		6		¥1,961		A	¥2,526	A	¥3,116	A	¥3,116	A	¥3,116	A	3日目	
		8		¥2,553		A	¥3,289	A	¥4,057	A	¥4,057	A	¥4,057	A	3日目	
12	10	¥3,220	A	¥4,147	A	¥5,117	A	¥5,117	A	¥5,117	A	3日目				
	12	¥3,626	A	¥4,673	A	¥5,763	A	¥5,763	A	¥5,763	A	3日目				
	16	¥5,921	A	¥7,628	A	¥9,407	A	¥9,407	A	¥9,407	A	3日目				
	20	¥9,211	A	¥11,716	A	¥14,649	A	¥14,649	A	¥14,649	A	3日目				



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト <http://jp.misumi-ec.com/el/> でご確認ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

A ストック...17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。

商品単価に500円/1本が加算されます。

T ストック...12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。

商品単価に1,000円/1本が加算されます。

ストックについて詳しくは **▶AO11ページ** をご確認ください。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型式末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください(線芯本数については仕様表を確認ください)。1P(1PS)は「×2芯」となります。



Order 注文例



2012.9
▼
2013.8

4453

関連商品

▶4445ページ



▶4422ページ

