




ミスミ

TS COATED SOLID CARBIDE END MILLS FOR CHAMFERING & V GROOVING

TSC-LS-SVEM超硬面取り・V溝加工用エンドミル

●2枚刃/ロングシャンクタイプ -2 FLUTES/LONG SHANK-

TSC-LS-SVEM



材質	MG 超硬	TS	仕様	再研磨					
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○	○	○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	両角 θ	先端芯厚 D1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-LS-SVEM	3	90°	≦0.3	80	3	5,600	5,320	5,150	4,760
	4	90°	≦0.3	100	4	6,000	5,700	5,520	5,100
	6	90°	≦0.3	100	6	6,500	6,180	5,980	5,530
	8	90°	≦0.3	130	8	7,600	7,220	6,990	6,460
	10	90°	≦0.3	150	10	10,800	10,260	9,940	9,180
	12	90°	≦0.3	150	12	12,700	12,070	11,680	10,800



Order
注文例

TSC-LS-SVEM 10 - 90

型番 刃径(D) 両角(θ)

切削条件 P.939



Delivery
出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 面取り・V溝加工に最適です。
- 従来皮膜を大きく上回る耐酸性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- ロングタイプなので深彫り加工に最適です。