

trad

首振り72角コンビネーションギアレンチ

本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に

(仕様)
●材質: CR-V(本体)



在庫品

1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TRG-8F	8	140	55	693
TRG-12F	12	192	140	940
TRG-14F	14	210	170	1,113
TRG-21F	21	258	320	1,534

trad

72角コンビネーションギアレンチ

本締め可能!送り角度5°のため
狭い場所でも効率よく作業ができる!

(仕様)
●材質: CR-V(本体)



在庫品

3日目出荷

1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
TRG-8	8	130	45	383	3日目
TRG-10	10	148	60	438	3日目
TRG-12	12	183	120	673	在庫品
TRG-13	13	185	120	522	3日目
TRG-14	14	200	155	821	在庫品
TRG-17	17	218	180	696	3日目
TRG-19	19	239	230	787	3日目
TRG-21	21	245	290	1,217	在庫品

ミスミ

C VALUE

板ラチェットレンチ5本組みセット

お買得

コスト重視の方にお勧めの商品です

在庫品

(仕様)
●材質: S45C
●セット本数(本): 5
●重量(g/セット): 1000



1セット単位 5本入

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
RCHWRCH-5SET	6x8, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21	118, 138, 170, 198, 225	1,574

ミスミ

C VALUE

板ラチェットレンチセット(オフセット角度付)

お買得

オフセット角度付で楽に作業ができます

在庫品

(仕様)
●材質: S45C
●オフセット角度(°): 25
●セット本数(本): 5
●重量(g/セット): 1230



1セット単位 5本入

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
A-RCHWRCH-5SET	6x8, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21	118, 138, 168, 196, 225	1,980

SK11

ギアーテックレンチ(首振り)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です

3日目出荷

[長特]
●レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です
●首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です

[用途]
●六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MSFR-8	8	135	40	784
MSFR-10	10	160	60	863
MSFR-12	12	175	100	941
MSFR-13	13	180	120	957
MSFR-14	14	193	140	1,020
MSFR-17	17	230	220	1,145
MSFR-19	19	248	260	1,239
MSFR-21	21	285	399	1,961
MSFR-24	24	325	560	2,401

ミスミ

C VALUE

4サイズ板ラチェットレンチ

お買得

1本で4サイズに対応、狭い場所での作業に役立ちます

在庫品

[仕様]
●材質: S45C



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RWCH-S	6x8x10x12	142	95	598
RWCH-M	10x12x13x14	172	168	700
RWCH-L	13x14x17x19	202	249	798

ロブテックス

板ラチェットレンチ

1丁4サイズ、あらゆる工事でのボルト・ナットの締付けに最適

在庫品



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
SRW558	5.5x7x6x8	121	65	1,800
SRW813	8x10x12x13	166	180	2,690
SRW912	9x11x10x12	148	110	2,270
SRW1014	10x12x13x14	171	180	2,740
SRW1317	13x15x14x17	196	240	3,130
SRW1321	13x17x19x21	217	375	3,690
SRW1924	19x21x22x24	243	480	4,480