

SK11

ボールポイント六角棒レンチセット

ボールポイントL型六角棒レンチセット9本組です

在庫品

- 〔特長〕
- 強度・靱性・耐久性を高める特殊合金鋼を採用しています
 - クロムメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます
- 〔用途〕
- 六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業
- 〔仕様〕
- 材質：特殊合金鋼




1セット単位 9本入

型番	タイプ	対辺寸法	重量 (g)	¥通常単価
MBH-9B	ミリ	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	360	1,742
MBH-9R	インチ	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8		1,742

WISE (若穂田製作所)

スーパーボールレンチセット(補強ハンドル付)

- 〔特長〕
- ボールポイントの形状は応力分散の特許加工で折れにくい便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます
 - 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます
 - 硬度はHRC60±1です
 - 通常の4倍の力で締め付け可能です
- 〔付属品〕
- ホルダ
 - 補助ハンドル



在庫品

1セット単位 9本入

型番	対辺寸法 (mm)	セット本数 (本)	重量 (g)	¥通常単価
SBL-1000	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	630	5,221

エイト

六角棒スパナ(テーパーヘッド®・セミロング)

- 〔特長〕
- テーパーヘッド®は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました
 - 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します
- 〔用途〕
- 六角穴付ボルト類の締結用
- 〔仕様〕
- 重量 (g) : 102 (TMS-7) 349 (TMS-9)



1 目出出荷

1セット単位 7~9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			セット本数	¥通常単価
TMS-7	1.5×16×79	2×17×86	2.5×18×94	7	3,284
	3×20×101	4×25×110	5×28×120		
	6×32×133				
TMS-9	1.5×16×79	2×17×86	2.5×18×94	9	4,947
	3×20×101	4×25×110	5×28×120		
	6×32×133	8×36×154	10×40×172		

PBスイズツールズ

ボール付ロング六角棒レンチセット

仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています

- 〔付属品〕
- ホルダー付
- 〔注意〕
- ボール部では本締めできません

1セット単位 6~9本入

型番	対辺寸法 (mm)	首下長 (mm)	全長 (mm)	セット本数 (本)	¥通常単価
212LH-5CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	14, 16, 18, 20, 22, 25	80, 90, 110, 125, 150, 165	6	5,230
212LH-6CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	14, 16, 18, 20, 22, 25, 28	80, 90, 110, 125, 150, 165, 185	7	6,390
212LH-8CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32	80, 90, 110, 125, 150, 165, 185, 200	8	8,030
212LH-10CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36	80, 90, 110, 125, 150, 165, 185, 200, 220	9	10,690

SK11

ボールポイント六角棒レンチセット(セミロングタイプ)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です

在庫品

- 〔特長〕
- ハードクロムメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます
 - 特殊合金鋼使用のため高強度・靱性・耐久性に優れています
- 〔仕様〕
- 材質：特殊合金鋼 (SN1CM+V)
 - 硬質ハードクロムメッキ処理



3 目出出荷

1セット単位 9本入

型番	タイプ	対辺寸法	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
SLBW09SL	ミリ	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	380	988	在庫品
SLBW09ISL	インチ	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	360	988	3日目

ボンダス

ハイトルク ボールポイントL-レンチ ハンドル付

強いトルクが必要な現場に最適
専用のパーとレンチを差し込み、より強いトルクをかけたがり、錆ついたネジははずしたりすることが出来ます

在庫品

- 〔付属品〕
- ハンドル



1セット単位 9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			¥通常単価
BLX9MBB	1.5×13.5×79	2×16×84	2.5×17.5×92	5,040
	3×19×101	4×22×115	5×25×125	
	6×28×145	8×32×160	10×36×180	

ミスミ C VALUE

ロングボールポイント六角棒レンチ

お買得

コスト重視の方にお勧めの人気商品です

在庫品

- 〔仕様〕
- 材質：Cr-V
 - 重量 (g) : 213 (HLBWCH-7) 526 (HLBWCH-9)



1セット単位 7~9本入

型番	対辺寸法 (mm)	首下寸法 (mm)	全長 (mm)	セット本数 (本)	¥通常単価
HLBWCH-7	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	14, 16, 18, 20, 25, 28, 32	79, 95, 110, 126, 142, 160, 180	7	1,115
HLBWCH-9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	14, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40	79, 95, 110, 126, 142, 160, 180, 200, 224	9	1,371