

wiha(ビーハ)

穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

DIN ISO5256に従った90°角の穴用スナップリングプライヤー

3 日出荷

[特長]

- 先端は、円筒状に精密に鍛造されています
- 穴の内側にスナップリングを挿入したり取り出すための工具です
- 仕様
- 材質:クロームバナジウム工具鋼



1丁単位

型番	適応リングサイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
Z3301BA8-13	8~13	139	95	1,886
Z3301BA12-25	12~25	140	105	1,853
Z3301BA19-60	19~60	180	155	1,917
Z3301BA40-100	40~100	225	245	2,103

スーパーツール

スナップリングプライヤ穴用

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性

在庫品

[特長]

- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計

[仕様]

- ばね:有



1丁単位

型番	先端形状	先端爪径 (mm)	適応リングサイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
CH0A	直爪	0.9	8~25	140	60	1,430
CH1A	直爪	1.7	14~60	180	130	1,710
CH4A	直爪	2.5	40~100	225	150	1,850
CH0B	曲爪	0.9	8~25	130	60	1,430
CH1B	曲爪	1.7	14~60	168	130	1,710
CH4B	曲爪	2.5	40~100	212	150	1,850

トラスコ中山

スナップリングプライヤ(穴用)

[特長]

- 握りやすさを追求したハンドル形状



1丁単位

型番	先端形状	先端爪径 (mm)	適応リングサイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
50-0A	直爪	0.8	6~10	160	110	1,224
50-1A	直爪	1	10~25	160	112	1,165
50-2A	直爪	1.8	25~40	165	115	1,187
50-3A	直爪	2.3	40~65	210	185	1,238
50-0B	曲爪	0.8	6~10	155	110	1,224
50-1B	曲爪	1	10~25	155	112	1,187
50-2B	曲爪	1.8	25~40	160	115	1,201
50-3B	曲爪	2.3	40~65	200	185	1,238

TONE(旧前田金属工業)

グリッププライヤ

モンキレンチ・プライヤ・ベンチ・万力などの機能を備えた万能工具

在庫品

[特長]

- 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です
- 鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などのあらゆる分野で活躍



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	最大締付圧力 (kN)	切断可能径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
VP-250	φ40	1.1	φ2	227	526	2,760

MERRY(室本鉄工)

スナップリングプライヤ(替爪式・ロングピン付・穴用)

在庫品

[特長]

- 飛行防止調整・セッティング幅調整機能付

- ピン差し替え式で、ストレートも斜めにもセット可能

[仕様]

- ばね付

[付属品]

- 奥深用ピン:爪先端径1.5mm、長さ58mm、適用リングφ12~φ30mm、
- ロングピン:爪先端径1.8~2.5mm、長さ56mm、適用リングφ19~φ50mm、
- 小径用ピン:爪先端径1.2mm、長さ39mm、適用リングφ6~φ11mm、
- 中間用ピン:爪先端径1.5mm、長さ39mm、適用リングφ12~φ18mm、
- 標準ピン:爪先端径2.0mm、長さ36mm、適用リングφ19~φ40mm、
- ピンレンチ(2種類)、プライヤー本体にロングピンを付けています



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
HC175B	190	185	3,836

トップ工業

スナップリングプライヤ ホール用ストレー(穴用直爪)

耐久力・耐荷重性抜群

在庫品

[仕様]

- 材質:SCM440

- ばね:有



1丁単位

型番	先端爪径 (mm)	適応リングサイズ (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
HS-125F	0.7	6~11	140	1,860
HS-125	1.3	12~25	140	1,650
HS-175	1.8	19~65	180	1,810
HS-230	2.3	32~80	241	2,260

ミスミ MISUMI VALUE

ロングノーズバイスプライヤー

お買得

対象物をしっかり掴みます
コストパフォーマンスに優れた商品です

■型番PPLN-150の場合

¥650

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	最大締圧力 (kN)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PPLN-150	33	2.0	165	210	650
PPLN-200	50	4.0	216	380	780

トップ工業

バイスプライヤ

あらゆる場面での仮止め、固定等の保持具として使える
万能工具

在庫品

[仕様]

- 材質:Cr-Mo



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	保証トルク (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
VP-125	20	82	135	140	1,320
VP-175	35	94	180	300	1,370
VP-200	44	118	210	400	1,430
VP-250	40	141	230	520	1,450

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。