

ミスミ

MISUMI C-VALUE

## ウォータポンププライヤ(マイナスドライバー付)

お買得

コスト重視の方におすすめの一品です

在庫品

## [用途]

●ガス・水道・エアなどの配管作業

## [仕様]

●ハンドル部マイナスドライバー付



1丁単位

| 型番         | 最大口開き<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 調整<br>(段階) | 重量<br>(g) | ¥通常単価 |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| N-WPLR-250 | 38            | 250        | 5          | 300       | 798   |

## トップ工業

## マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

多目的な使用に

在庫品

## [用途]

●ガス・水道・エアなどの配管作業

## [仕様]

●柄部先端はマイナスドライバー形状です



1丁単位

| 型番     | 最大口開き<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 調整<br>(段階) | 重量<br>(g) | ¥通常単価 |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| MP-250 | 48            | 253        | 9          | 300       | 1,520 |

## スーパーツール

## チューブカッター

銅管の切断に最適

在庫品

## [特長]

●カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用。最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現



1個単位

| 型番     | 切断能力<br>(mm) | 最大肉厚<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 重量<br>(g) | 替刃・<br>替ロール | ¥通常単価 | 通常出荷日 |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------|-------|
| TC103N | 3~16         |              | 48         | 120       |             | 1,099 | 在庫品   |
| TC104N | 5~28         |              | 80         | 200       | TCC105      | 1,295 | 在庫品   |
| TC105N | 3~32         | 3            | 126.5      | 230       |             | 1,673 | 在庫品   |
| TC107N | 5~45         |              | 163        | 400       |             | 2,636 | 3日目   |
| TC205  | 6~60         |              | 193        | 750       | TCC205      | 6,947 | 3日目   |

## スーパーツール

## チューブカッター

薄肉ステン(肉厚:1mm以下)の切断に適しています

在庫品

## [特長]

●切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ  
●替刃・替ロール:TCC105E

1個単位

| 型番     | 切断能力<br>(mm) | 最大肉厚<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 重量<br>(g) | ¥通常単価 |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|
| TC103E | 3~16         |              | 48         | 120       | 1,099 |
| TC104E | 5~28         | 3            | 80         | 200       | 1,295 |
| TC105E | 3~32         |              | 126.5      | 230       | 1,673 |
| TC107E | 5~45         |              | 163        | 400       | 2,636 |

## ホーザン

## ウォーターポンププライヤー

## [特長]

●電気工事士試験推奨品

●アウトレットボックスで使いやすい小型タイプ

在庫品



1丁単位

| 型番    | 最大口開き<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 調整<br>(段階) | 重量<br>(g) | ¥通常単価 |
|-------|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| P-244 | 30            | 195        | 5          | 200       | 1,080 |

## トップ工業

## デラックスマルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

強力な噛いつき

在庫品

## [特長]

●柄部先端はマイナスドライバー形状です

●歯部は高周波焼き入れを施してあり耐久性抜群です

●指を挟まないストップ付きで安全です

## [仕様]

●材質:KA45

●ストップ付き



1丁単位

| 型番      | 最大口開き<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 調整<br>(段階) | 重量<br>(g) | ¥通常単価 |
|---------|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| MP-250D | 48            | 255        | 9          | 300       | 1,700 |

## スーパーツール

## ウォーターポンププライヤ

パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと

在庫品

噛む理想的な刃形状

## [特長]

●完全無酸化焼き入れで耐久性に優れています



1丁単位

| 型番     | 最大口開き<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 調整<br>(段階) | 重量<br>(g) | ¥通常単価 |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| GW250H | 47            | 254        | 5          | 325       | 1,480 |

## スーパーツール

## チューブカッター替刃

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

在庫品

3日目出荷



1枚単位

| 型番      | 替刃直径<br>(mm) | 適合機種                  | ¥通常単価 | 通常出荷日 |
|---------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| TCC105  | 18.7         | TC103N~107N           | 550   | 在庫品   |
| TCC205  |              | TC205                 | 1,183 | 在庫品   |
| TCC105E |              | TC103E~107E           | 550   | 在庫品   |
| TCC107P | 23.7         | TC104NP~107NP, TC107F | 849   | 3日目   |
| TCC105F | 18.7         | TC105NF               | 678   | 3日目   |
| TCC107H |              | 旧型(TC104H~107H)       | 880   | 3日目   |
| TCC206H | 25.7         | 旧型(TC206H~TC502H)     | 1,605 | 3日目   |

いつもの取引先の見積回答が遅い…そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。