

ミスミ

コンプリートセット(コネクタ・コネクタフード)

ココが
特長選定工数削減! コネクタ・コネクタフードをセット販売
コネクタとフードをセットにしたミスミ型番となります。

基本仕様


定格電流: DC3A以下 定格電圧: AC250V以下
適応電線サイズ: AWG23~AWG30または0.2mm²~0.05mm²
特性や材質は [○62ページ](#)

ご注意

- ・三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ
- ・セット内容は三種類
 - メス型コネクタ + コネクタフード
 - オス型コネクタ + コネクタフード
 - メス型コネクタ + オス型コネクタ + コネクタフード + 中継タイプフード
- ・メスコネクタ及びオスコネクタは [○64ページ](#)
- ・コネクタフード(標準タイプ)は [○66ページ](#)
- ・コネクタフード(中継タイプ)は [○67ページ](#)

FCNソケットハーネスは
[○729ページ](#)

外形図



型番	芯数	セットタイプ	FCNコネクタ		コネクタフード	
			メス型	オス型	標準タイプ	中継タイプ
SET-FCN-J-24	24	メス型	FCN-361J024-AU	—	FCN-360C024-B	—
SET-FCN-J-40	40	+	FCN-361J040-AU	—	FCN-360C040-B	—
SET-FCN-J-48	48	フード	FCN-361J048-AU	—	FCN-360C048-B	—
SET-FCN-P-24	24	オス型	—	FCN-361P024-AU	FCN-360C024-B	—
SET-FCN-P-40	40	+	—	FCN-361P040-AU	FCN-360C040-B	—
SET-FCN-P-48	48	フード	—	FCN-361P048-AU	FCN-360C048-B	—
SET-FCN-C-24	24	メス型	FCN-361J024-AU	FCN-361P024-AU	FCN-360C024-B	FCN-360C024-C
SET-FCN-C-40	40	+ オス型	FCN-361J040-AU	FCN-361P040-AU	FCN-360C040-B	FCN-360C040-C
SET-FCN-C-48	48	+ フード	FCN-361J048-AU	FCN-361P048-AU	FCN-360C048-B	FCN-360C048-C

1個単位

型番	芯数	¥通常単価	
		1~29個	30個以上
SET-FCN-J-24	24	490	460
SET-FCN-J-40	40	750	700
SET-FCN-J-48	48	930	880
SET-FCN-P-24	24	610	580
SET-FCN-P-40	40	790	750
SET-FCN-P-48	48	840	800
SET-FCN-C-24	24	1,250	1,150
SET-FCN-C-40	40	1,700	1,550
SET-FCN-C-48	48	1,940	1,800



- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。