


ミスミ

ゴムブロック砥石

- 〔特長〕
- 弾力性が有り、曲面部に馴染みやすいです
 - カッターなどでお好みの形状に切って使用できます
- 〔用途〕
- 一般金属の錆取り
 - バリ取り
 - ステンレス材のキズ取り、修正

RBLK



1パック単位 2本入

型番	粒度(＃) (選択)	色	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 1~4パック
RBLK	80	緑	100	30	10	3,590
	120	茶				3,590
	220	青				3,590



Order
注文例

RBLK - 80
型番 粒度(＃)



Delivery
出荷日

在庫品



Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率		5%	10%	15%	

お見積り

タクト

セラポブロック

素材を選ばず、汚れ・サビを
落とし、研磨します



在庫品

5 日日出荷

1パック単位 3個入

型番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	粒度 (＃)	色	¥通常単価	通常出荷日
CPP46	80	50	10	46	グレー	8,980	在庫品
CP80				80	ブルー	6,950	在庫品
CP120				120	ピンク	6,950	在庫品
CP220				220	グリーン	6,950	5日目
CPP320				320	バイオレット	8,980	5日目
CPP500				500	ブラウン	8,980	5日目

タクト

セラポブロック CPセット

素材を選ばず、汚れ・サビを
落とし、研磨します



在庫品

1セット単位 3個入

型番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	粒度 (＃)	色	¥通常単価
C	80	50	10	80 120 220	ブルー、ピンク、グリーン	7,000

サンフレックス

セラブロック

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用でき、
カドやスミ部分の磨ぎに最適!

在庫品

5 日日出荷

〔仕様〕

- 材質：A、ウレタン系ゴム



#80 #120 #220

1パック単位 3個入

型番	形状	長さ	幅	厚み	粒度 (＃)	¥通常単価	通常出荷日
NO.CK-800	ブロック タイプ	80	50	10	80, 120, 220	3,420	在庫品
NO.CK-808					80	3,420	在庫品
NO.CK-812					120	3,420	在庫品
NO.CK-822					220	3,420	5日目

※NO.CK-800は粒度別セット品となります。

サンフレックス


磨くゴム

シャープペンシルのように、ホルダーから研磨ゴム部を出して
各種作業に使用します

5 日日出荷

〔仕様〕

- 材質：SW、ゴム



1セット単位 3本入

型番	形状	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	番号 (＃)	色	¥通常単価
NO.5807	ペンタイプ	6	10	70	46	黄	2,280
NO.5808					80	クリーム	2,280
NO.5809					120	2,280	
NO.5810					220	2,280	
NO.5811					320	サクラ	2,280

※厚み・幅・長さの寸法はゴム部の寸法です。