

ミスミ

特殊用途ドライバー

ビスフレーカーカードドライバー



ココが特長


なめたネジも新しいネジも、一気に回せる!

- ハンマーで叩き、刃先をネジに食い込ませ、新たな溝を作り出して回転させます。
- ハンドルは打撃の衝撃を吸収し、刃先に伝える特殊構造です。
- 材質：高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼

3 日日出荷

EX

Example 使用方法



Order 注文例

型番

3960-6-100

¥

1個単位

型番	ドライバタイプ	先端サイズ		軸長 mm	軸径 mm	グリップ径 mm	長さ mm	重さ	¥単価
		刃幅mm	刃厚mm						
3960-6-100	マイナス	6.0	0.80	100	6.0	35	219	113g	760
3960-2-100	プラス	No.2		100	6.0	35	219	113g	760

精密ドライバーセッター



ココが特長

締付トルク値10~50kgf・cmの範囲で調整可能です

- 締め付けトルク値は10~50kgf・cmの範囲で最小0.25kgf・cmの刻みで調整できます。
- ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機器のネジ締めに大変便利です。
- セットしたトルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し、それが確認できる音、または手応えで感知できます。
- トルク調整スリーブに触れずにネジ締めができるように自在に回転するプロテクターを装着しています。
- ネジ径によるトルク値の表示をしていますので、使用ネジの箇所セットするだけでネジ径にあったトルク値でネジ締めができます。
- 重量：410g


在庫品

¥


1個単位

型番	¥通常単価
TD500	13,500

●付属ビット



●各部の名称



Order 注文例

型番

TD500

端子台専用ドライバー




ココが特長

ネジクランプ式端子台、バネ式端子台専用です



・製造メーカー仕様変更に伴い、グリップ緑色部が青色になります。移行期間の在庫状況によっては両色共出荷される可能性がありますので御了承ください。

在庫品



- 在庫品は、ご希望によりPMG：00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご覧ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

¥

1個単位



Order 注文例

型番

SZF0-0.4-2.5

型番	¥通常単価	A (mm)	B (mm)	C (mm)	全長 (mm)	重さ (g)
SZF0-0.4-2.5	980	0.4	2.5	75	160	18
SZF1-0.6-3.5	1,160	0.6	3.5	100	180	21