

2枚刃より強めの40°ネジレで側面加工に最適

WEBなら、価格順に検索可能!

ハイスエンドミル


ミスミ

HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ハイス鋼スクエアエンドミル

●4枚刃/ショート/ノンコートタイプ -4 FLUTES / SHORT / NON COATED-

EM4S



材質	HSS Co8%	仕様	ショート	40°	再研磨							
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	セラファイト	樹脂			
	~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○	○					

○=適

型番 **EM4S** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	8	52	15°	6	730	710	690	660
3.5	11	55	15°	6	730	710	690	660
4	11	55	15°	6	730	710	690	660
4.5	13	57	15°	6	730	710	690	660
5	13	57	15°	6	730	710	690	660
5.5	13	57	15°	6	730	710	690	660
6	13	57	—	6	730	710	690	660
6.5	16	66	15°	10	800	780	760	720
7	16	66	15°	10	840	810	800	760
7.5	19	69	15°	10	840	810	800	760
8	19	69	15°	10	840	810	800	760
8.5	19	69	15°	10	990	960	940	890
9	19	69	15°	10	990	960	940	890
9.5	22	72	15°	10	990	960	940	890
10	22	72	—	10	990	960	940	890
11	22	79	15°	12	1,250	1,210	1,190	1,130
12	26	83	—	12	1,250	1,210	1,190	1,130
13	26	83	—	12	1,550	1,500	1,470	1,400
14	26	83	—	12	1,550	1,500	1,470	1,400
15	26	83	—	12	1,740	1,690	1,650	1,570
16	32	92	—	16	1,860	1,800	1,770	1,670
18	32	92	—	16	2,240	2,170	2,130	2,020
19	38	104	15°	20	2,670	2,590	2,540	2,400
20	38	104	—	20	2,670	2,590	2,540	2,400
21	38	104	—	20	3,260	3,160	3,100	2,930
22	38	104	—	20	3,200	3,100	3,040	2,880
23	45	121	15°	25	3,700	3,590	3,520	3,330
25	45	121	—	25	3,700	3,590	3,520	3,330
26	45	121	—	25	3,870	3,750	3,680	3,480
28	55	125	—	25	4,650	4,510	4,420	4,190
30	55	125	—	25	5,620	5,450	5,340	5,060
32	60	145	—	32	6,880	6,670	6,540	6,190
35	60	145	—	32	8,090	7,850	7,690	7,280
38	65	150	—	32	9,870	9,570	9,380	8,880
40	65	150	—	32	11,490	11,150	10,920	10,340

ねじ穴関連工具  
Order 注文例

**EM4S 10**  
型番 刃径(D)

切削条件 P.549

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

フライス用チップ・カッター

旋削工具

ミスミ VONA 切削工具 WEBなら、価格順に検索可能!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。