

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS FOR SHRINK FIT

TSCシリーズ超硬ラジラスエンドミル(焼ばめホルダ用)

● 3/4枚刃・45°ネジレ/スタブタイプ -3/4 FLUTES・45°HELIX/STUB TYPE-

TSC-SH-CR-HEM3B (3枚刃)



TSC-SH-CR-HEM4B (4枚刃)



図1





図2



3枚刃



4枚刃

材質	MG 超硬	TS	
仕様	スタブ	45°	焼ばめ 対応

一般鋼 (S45C~SS55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		
○	○	○			○						

○=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径		刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	把持部長 L1	図	¥通常単価 1~4本	
	D	R						TSC-SH-CR-HEM3B	TSC-SH-CR-HEM4B
TSC-SH-CR-HEM3B (3枚刃)	3	0.5	4.5	40	6	27	1	4,090	3,390
	4	0.3 0.5	6	40	6	27	1	4,240	3,700
	6	0.3 0.5	9	40	6	31	2	4,720	3,850
TSC-SH-CR-HEM4B (4枚刃)	8	0.3 0.5 1	12	50	8	26	2	5,540	5,190
	10	0.3 0.5 1	15	60	10	26	2	7,490	6,030
	12	0.5 1	18	65	12	32	2	9,070	7,970



Order  
注文例

TSC-SH-CR-HEM3B 10 - R1

型番 刃径(D) ラジラス(R)

切削条件 P.328



Delivery  
出荷日



在庫品



☎ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



Price  
価格

■数量スライド価格(☎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	5%	8%	15%	

お見積り

EJが特長!

- 焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計されております。
- 完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコートの改良により、調質鋼・高硬度鋼に加え、炭素鋼等の生材加工においても、優れた耐久性を発揮します。
- 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
- 30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

\*IP電話からお掛けの場合番号-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア

スクエア

スクエア

スクエア

スクエア

スクエア

スクエア

スクエア