

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE END MILLS FOR V GROOVING & CHAMFELING

超硬直刃V溝・面取り加工用エンドミル

●2枚刃・V溝、面取り、位置決め 2 FLUTES FOR V GROOVE CUTTING, CHAMFERING, AND CENTERING-


SVEM

LS-SVEM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金


底刃形状詳細




①一部に刃が付きます。

加工形状

①V溝加工



②位置決め+面取り (同時加工)



①指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

型番	シャンク径 d	刃径 D		先端芯厚 D <sub>1</sub>		両角 θ		刃長 ℓ		全長 L		¥通常単価 1~2本	
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	1°単位指定	1mm単位指定	SVEM	LS-SVEM	SVEM	LS-SVEM			
SVEM	3	2.10~3.00	0.05~0.40	30°~175°	1~10	40	60	5,380	7,500				
	4	2.10~4.00			1~15	50	80	5,420	8,370				
	6	3.01~6.00			1~16	60	90	6,040	8,510				
LS-SVEM (ロングシャンク)	8	4.01~8.00			1~19	60	90	7,120	9,080				
	10	6.01~10.00			1~23	80	120	9,270	11,400				
	12	8.01~12.00			1~27	80	120	10,650	13,490				
	16	10.01~16.00	1~34	100	-	14,530	規格なし						

1本単位

切削条件 P.664



Order 注文例

SVEM 4 - 4.00 - 0.05 - 120<sup>(\*)</sup> - 10

型番 シャンク径(d) 刃径(D) 先端芯厚(D<sub>1</sub>) 両角(θ) 刃長(ℓ)



Delivery 出荷日

3

日日出荷



ストーク A

800円/1本

巻末-5

①同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

お見積り



Alterations 追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.656



TS (TSコート) ・ CN (CrNコート) ・ AC (XALコート)

10 日日出荷

⊗ ストーク不可

DC (DLCコート)

12 日日出荷

⊗ ストーク不可



SVEM 4 - 4.00 - 0.05 - 120<sup>(\*)</sup> - 10 - TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) 先端芯厚(D<sub>1</sub>) 両角(θ) 刃長(ℓ) (TS・AC・DC・CN)

関連商品

コーティング付在庫品 P.913	高硬度鋼加工用 P.918