

ミスミ



VACシリーズ超硬 不等リード スクエアエンドミル

●4枚刃/レギュラータイプ

VAC-VHEM4R




図1





図2



材質									
仕様									
一般鋼・合金鋼 (S45C~S55C, SS, SCM)	調質鋼 (PX, NAK, HPM, STAVAX)	高硬度鋼 (SKD, DAC, DC, SKH)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC				
○	○	○			○	○	○	○	

○=最適 ○=適

型番 **VAC-VHEM4R** 1本単位

刃径D	刃長ℓ	全長L	シャンク径d	図	¥通常単価			
					1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
2	6	50	6	1	1,960	1,860	1,800	1,670
2.5	7	50	6	1	1,960	1,860	1,800	1,670
3	8	50	6	1	2,240	2,130	2,060	1,900
4	10	50	6	1	2,360	2,240	2,170	2,010
5	15	60	6	1	2,530	2,400	2,330	2,150
6	15	60	6	2	2,720	2,580	2,500	2,310
8	20	70	8	2	3,360	3,190	3,090	2,860
10	25	75	10	2	4,000	3,800	3,680	3,400
12	30	80	12	2	5,700	5,420	5,240	4,850
16	40	100	16	2	12,860	12,220	11,830	10,930
20	45	100	20	2	21,560	20,480	19,840	18,330

切削条件 P.364

Order 注文例 **VAC-VHEM4R 10**
型番 刃径(D)

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EBが特長!

- 不等リード採用により、ビブリを抑え、高効率加工を実現します。
- 最適な溝形状でスムーズな切り粉排出を実現します。
- 通電性は微少です。

新商品 VACシリーズのご紹介 (11タイプ・計600点)

2枚刃 スクエア	2枚刃 エキストラロング	4枚刃 エキストラロング	難削材用 不等リード	4枚刃 不等リード	ラフィング	2枚刃 ロングネック	2枚刃 ラジアス	4枚刃 不等リード ラジアス	2枚刃 ロングネック ラジアス	4枚刃 ロングネック ラジアス
P38	P39	P41	P67	P101	P135	P154	P252	P253	P297	P299

ミスミ VONA エンドミル 検索
WEBなら、価格順に検索可能!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。