




ミスミ

T-REMOVABLE NUTS

菱形Tスロットナット


RTNM



■材質 S45C
■硬度 22~34HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Example 使用例



1個単位

型番	No.	適合T溝幅	M×P (並目)	A	B	C	E	重量 (g)	¥通常単価 1~4個
RTNM	1210	12	M10×1.5	11.7	18	14	7	14	840
	1412	14	M12×1.75	13.7	22	16	8	22	840
	1614	16	M14×2.0	15.7	25	18	9	33	1,030
	1816	18	M16×2.0	17.7	28	20	10	46	1,100
	2016	20		19.7	32	24	12	79	1,350
	2018	18	M18×2.5	19.7	32	24	12	70	1,530
	2216	22	M16×2.0	21.7	35	28	14	119	2,110
	2220	M20×2.5	98					1,760	



Order 注文例

RTNM 1210
型番 No.



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り



Delivery 出荷日

在庫品

EJが特長!

- T溝上部から挿入が可能で、横長テーブルでの使用に便利です。
- T溝内での接着面積が小さく、締め込みが容易です。

ツーリング工具

ツーリング用 測定器

クーラント用品

加工治具

旋盤

フライス盤

ボール盤

切断機

研削・研磨機

卓上 グライNDER

パイプレター


熱加工機

ミスミ

ADJUSTABLE SCREWS

アジャストスクリュー


AJS



■材質 SUM22 ■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Example 使用例



1個単位

型番	No.	M×P (並目)	B	C	D	E(φ)	重量 (g)	¥通常単価 1~49個
AJS	4025	M4×0.7	22	25	5	12	5	900
	4035		32	35			7	920
	4045		42	45			10	990
	5030		26	30			12	990
	5040	36	40	6	16	12	1,030	
	5050	46	50			14	1,080	
	6035	30	35			15	1,000	
	6050	45	50			21	1,080	
	6075	70	75	8	22	25	1,380	
	8045	39	45			40	1,300	
	8060	54	60			43	1,650	
	8075	69	75			48	1,830	
	8100	94	100	10	25	55	2,120	
	10045	38	45			54	1,640	
	10060	53	60			71	1,830	
	10075	68	75			75	2,020	
	10100	93	100	12	32	90	2,260	
	12045	37	45			100	2,020	
	12060	52	60			115	2,280	
	12075	67	75			130	2,830	
12100	92	100			155	3,140		



Order 注文例

AJS 4025
型番 No.



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り



Delivery 出荷日

在庫品

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。