


ミスミ

TS COATED SOLID CARBIDE END MILLS FOR INNER R CUTTING


TSコート超硬インナーRカッター

●2枚刃 -2 FLUTES-

TSC-CREM



●インナーR部詳細



Ⓢ 高硬度鋼用 Ⓢ P.926

材質	MG 超硬	TS	仕様			再研磨									
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂					
	~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC											

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	インナーR	先端芯厚 D	首下長 ℓ	大径 D1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
	0.1	0.5	1.5	0.8	50	4	5,280	5,010	4,850	4,480
	0.15	0.5	1.5	0.9	50	4	5,280	5,010	4,850	4,480
	0.2	0.5	1.5	1.0	50	4	4,800	4,560	4,420	4,080
	0.25	0.5	2.0	1.1	50	4	4,800	4,560	4,420	4,080
	0.3	0.5	2.0	1.2	50	4	4,320	4,100	3,970	3,670
	0.35	0.5	2.0	1.3	50	4	4,320	4,100	3,970	3,670
	0.4	0.5	2.0	1.4	50	4	4,320	4,100	3,970	3,670
	0.45	0.5	2.5	1.5	50	4	4,320	4,100	3,970	3,670
	0.5	0.5	2.5	1.6	50	4	3,810	3,620	3,510	3,240
	0.55	0.5	2.5	1.7	50	4	3,810	3,620	3,510	3,240
	0.6	0.5	3.0	1.8	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.65	0.5	3.0	1.9	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.7	0.5	3.0	2.0	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.75	0.5	3.0	2.1	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.8	0.8	4.0	2.5	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.85	0.8	4.0	2.6	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.9	0.8	4.0	2.7	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	0.95	0.8	4.5	2.8	50	4	3,240	3,070	2,980	2,750
	1	0.8	4.5	2.9	50	4	3,720	3,530	3,420	3,160
	1.25	0.8	5.0	3.4	50	4	3,720	3,530	3,420	3,160
	1.5	1.5	7.0	4.6	50	6	3,720	3,530	3,420	3,160
	1.75	1.5	7.0	5.1	50	6	3,720	3,530	3,420	3,160
	2	1.5	8.0	5.6	50	6	3,720	3,530	3,420	3,160
	2.5	1.5	10.0	6.6	60	8	4,280	4,070	3,940	3,640
	3	1.5	11.0	7.6	60	8	4,360	4,140	4,010	3,710
	3.5	2.0	15.0	9.1	60	10	4,960	4,710	4,560	4,220
	4	1.9	15.0	10	60	10	4,760	4,520	4,380	4,050
	4.5	2.0	16.0	11.1	65	12	5,710	5,420	5,250	4,850
	5	1.9	18.0	12	65	12	5,360	5,090	4,930	4,560



Order
注文例

TSC-CREM 1
型番 インナー(R)



Delivery
出荷日



在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 Ⓢ P.940

EJが特長!

●従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。