

ミスミ

TiA&N COATED SOLID CARBIDE COUNTERSINKS




TiA&Nコート超硬カウンタシंक

●3枚刃/90°/レギュラー・ロングシャンク

TAC-CS3M (レギュラー)



TAC-LS-CS3M (ロングシャンク)



材質		直径D	公差 (z9)	シャンク径d	公差 (h9)	一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂		
		6.3・8.3	+0.042~+0.078	5・6	0 -0.030												
仕様		10.4・12.4	+0.050~+0.093	8・10	0 -0.036	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		16.5	+0.060~+0.103	12	0 -0.043	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		20.5	+0.073~+0.125				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○=最適 ○=適

1本単位

型番	直径 D	面取り 穴径範囲	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
					1~4本	5~9本	10~29本
TAC-CS3M (レギュラー)	6.3	1.3~ 6.3	45	5	6,190	6,000	5,880
	8.3	1.8~ 8.3	50	6	6,990	6,780	6,640
	10.4	2.2~10.4	50	6	8,940	8,670	8,490
	12.4	2.5~12.4	56	8	9,190	8,910	8,730
	16.5	2.8~16.5	60	10	10,890	10,560	10,350
	20.5	3 ~20.5	63	10	12,430	12,060	11,810
TAC-LS-CS3M (ロングシャンク)	6.3	1.3~ 6.3	84	6	7,740	7,510	7,350
	8.3	1.8~ 8.3	85	8	8,740	8,480	8,300
	10.4	2.2~10.4	87	10	11,180	10,840	10,620
	12.4	2.5~12.4	108	10	11,490	11,150	10,920
	16.5	2.8~16.5	112	12	13,610	13,200	12,930
	20.5	3 ~20.5	115	12	15,540	15,070	14,760

レギュラータイプ直径(D) 12.4、16.5、20.5はシャンクにC面加工が施されています。

切削条件 P.941



Order
注文例

TAC-CS3M 6.3

型番

直径(D)



Delivery
出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

E2が特長!

- 超硬素材を採用することで、面取り・バリ取りの高速・長寿命化を実現します。
- TiA&Nコートにより高速切削が対応可能です。