


## ミスミ

END MILL HOLDERS -SHOULDER MILLING-

## 肩削り用カッター

●エンドミル -REGULAR TYPE-

## MKEM



■付属品 ネジ(刃数分)、レンチ(1個)、焼付き防止剤(1個)  
※チップは付属していません。(EP.1208)

## 型番 MKEM(標準タイプ)

1本単位

| 外径<br>D | シャンク径<br>d | 全長<br>L | 刃数 | 首下長<br>l1 | 切込み深さ<br>Ad | 適合チップ<br>(EP.1208)                        | 付属ネジ型式<br>(EP.1208) | 付属レンチ型式<br>(EP.1208) | ¥通常単価<br>1本 |
|---------|------------|---------|----|-----------|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| 10      | 12         | 80      | 1  | 20        | 9           | APET103504A<br>APMT103504N<br>APMT103504T | TMS25               | WMS50                | 11,280      |
| 12      | 12         | 80      | 1  | 25        |             |   |                     |                      | 11,760      |
| 14      | 16         | 80      | 1  | 25        |             |   |                     |                      | 12,240      |
| 16      | 16         | 90      | 2  | 25        |             |   |                     |                      | 15,240      |
| 18      | 16         | 90      | 2  | 25        |             |   |                     |                      | 15,780      |
| 20      | 20         | 110     | 3  | 30        |             |   | TMS25L              |                      | 18,840      |
| 25      | 25         | 120     | 2  | 35        | 13          | APET160508A<br>APMT160508N<br>APMT160508T | TMS35               | WMS35                | 15,060      |
| 32      | 32         | 120     | 3  | 35        |             |   |                     |                      | 18,360      |
| 40      | 32         | 125     | 4  | 40        |             |   |                     |                      | 22,620      |
| 50      | 32         | 125     | 5  | 40        |             |   |                     |                      | 23,700      |
| 63      | 32         | 125     | 6  | 40        |             |   |                     |                      | 27,960      |


## 型番 MKEM(ロングシャンク)

1本単位

| 外径<br>D | シャンク径<br>d | 全長<br>L | 刃数 | 首下長<br>l1 | 切込み深さ<br>Ad | 適合チップ<br>(EP.1208)                        | 付属ネジ型式<br>(EP.1208) | 付属レンチ型式<br>(EP.1208) | ¥通常単価<br>1本 |
|---------|------------|---------|----|-----------|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| 20      | 20         | 150     | 3  | 50        | 9           | APET103504A<br>APMT103504N<br>APMT103504T | TMS25L              | WMS50                | 20,700      |
| 21      | 20         | 150     | 3  | 30        |             |   |                     |                      | 21,000      |
| 25      | 25         | 160     | 2  | 60        |             |   |                     |                      | 16,560      |
| 26      | 25         | 160     | 2  | 35        |             |   |                     |                      | 16,740      |
| 32      | 32         | 180     | 3  | 80        |             |   | TMS35               | WMS35                | 20,220      |
| 33      | 32         | 180     | 3  | 35        |             |   |                     |                      | 20,400      |
| 40      | 32         | 200     | 4  | 100       |             |   |                     |                      | 24,960      |

## ●アーバー取付けタイプ -BORE TYPE-

## MKKT



■付属品 ネジ(刃数分)  
レンチ(1個)  
焼付き防止剤(1個)  
※チップは付属していません。(EP.1208)

## 型番 MKKT

1本単位

| 外径<br>D | d  | d1 | b    | B   | H  | h  | H1 | 刃数 | 適合チップ<br>(EP.1208)                        | 付属ネジ型式<br>(EP.1208) | 付属レンチ型式<br>(EP.1208) | ¥通常単価<br>1本 |
|---------|----|----|------|-----|----|----|----|----|---|---------------------|----------------------|-------------|
| 50      | 22 | 11 | 10.4 | 6.3 | 40 | 20 | 26 | 5  | APET160508A<br>APMT160508N<br>APMT160508T | TMS35               | WMS35                | 23,880      |
|         |    |    |      |     |    |    |    | 6  |   |                     |                      | 28,260      |

Order  
注文例

MKEM - 10 - 12 - 80

型番 外径(D) シャンク径(d) 全長(L)

Price  
価格

■数量スライド価格(※1円未満切捨て)

| 数量  | 1  | 2  | 3~4 | 5~9 | 10~ |
|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 値引率 | 3% | 5% | 10% |     |     |

お見積り

MKKT - 50

型番 外径(D)

Delivery  
出荷日

在庫品

卷末-3

(※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。)

EATが特長!

- 特殊な切れ刃形状により切れ刃への衝撃を緩和し、高効率加工が可能です。
- すくい角の大きなチップ形状により、切削性を改善しました。