


ミスミ

JAWS FOR VISES

バイス口金—焼入タイプ/セルフカットタイプ—



写真はKCGC(S45C)です。焼入材(KCGH)には面によってテンパーカラー(熱処理の色)がつくことがあります。



適合ボルト	d1	d2	z
M 8	14	9	9
M10	17.5	11	11
M12	20	13	13
M16	26	17	17.5

型番	材質	硬度
KCGH	SK3	55~60HRC
KCGC	S45C	(生材)
KCGA	アルミ(A2017)	—

型番	W	H	T	F	P	M
		1mm単位指定	1mm単位指定	0.5mm単位指定	1mm単位指定	(適合ボルト選択)
KCGH 焼入材(SK3)	100	30~50 (M16...▶36~50)	KCGH *15~30 (M16...▶20~30)	F≥d1/2+5 and F≤H-(d1/2+5)	P≥d1+10 and P≤W-(d1+20)	M 8 M10 M12 *M16
	125					
KCGC 生材(S45C)	150	40~60	KCGC・KCGA *15~50 (M16...▶20~50)	ボルト穴不要の場合 FX-PX-MX		
	160					
KCGA アルミ(A2017)	175	50~70				
	200					

- *T寸法加工限界...▶M16のとき、T≥20、H≥36でご指定ください。
- ①ボルト穴不要の場合、FX-PX-MXでご指定ください。
- ②この商品は1枚単位での販売になります。



Order 注文例

KCGH 150 - 54 - 30 - F35 - P100 - M12
 KCGH 150 - 54 - 30 - FX - PX - MX (ボルト穴不要の場合)



Delivery 出荷日

- KCGH 8 日目出荷
- KCGC 5 日目出荷
- KCGA 5 日目出荷



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	—	—	3%	5%	10%
価格表	—	—	—	—	—

お見積り

1枚単位

型番	M	H	¥通常単価 1~4枚			
			H30~40	H41~50	H51~60	H61~70
KCGH 焼入材(SK3)	100	—	8,620	9,460	—	—
	125	—	9,080	10,000	—	—
	150	—	10,540	10,540	11,080	—
	160	—	10,830	10,830	11,380	—
	175	—	—	11,080	11,620	12,230
	200	—	—	12,770	12,770	13,380
KCGC 生材(S45C)	100	—	5,690	6,000	—	—
	125	—	5,850	6,150	—	—
	150	—	6,920	6,920	7,230	—
	160	—	7,460	7,460	7,800	—
	175	—	—	8,000	8,380	8,920
	200	—	—	9,150	9,150	9,620
KCGA アルミ(A2017)	100	—	9,920	10,850	—	—
	125	—	10,460	11,540	—	—
	150	—	12,080	12,080	12,690	—
	160	—	12,430	12,430	13,050	—
	175	—	—	13,310	13,310	14,080
	200	—	—	14,690	14,690	15,380



Alterations 追加加工

KCGH 150 - 54 - 30 - F35 - P100 - M12 - ZC15

選択	コード	仕様	¥/1コード
	ZC	ザグリ穴深さを変更します。 ZC=1mm単位指定 z+1≤ZC≤T-5	300

EBが特長!

- 各社バイスに取付可能なフリー指定の口金です。
- 永く使用可能な焼入材タイプに加えて、セルフカットが可能なS45C(生材)タイプ、アルミタイプもご用意しております。
- セルフカットタイプはワーク形状にあわせて加工してお使いください。